


HL542Prblue

Padlósifon és zuhanyösszefolyó az önterülő/kent padlóbevonatokhoz



Általános információ:

Önterülő, kent, “fugamentes” padló burkolatok?

A fugamentes burkolatokat nem csak ipari padlóként használják, de külföldön már régen lakóterek padlóbevonataként is alkalmazzák. Ez az irányzat hazánkban is egyre népszerűbb. Az ilyen járófelület kialakítása a kellő hozzáértéssel egyszerű, az eredmény pedig egy fugamentes, karbantartást nem igénylő, nagyon praktikus és módfelett strapabíró bevonat lesz.

A homogén és esztétikus kent, vagy önterülő burkolatok igény szerint színezhetőek és a fugamentességnek köszönhetően higiénikusak, könnyebb a tisztításuk, a rés és fugamentes felület pedig egyenletesebb, a kényelem és a tágasság érzését adja. Az ilyen padlók epoxy, mikrocement, vagy PUR alapúak, vékony rétegben kerülnek elterítésre, mégis robusztusok, nem töreks, és nem repednek, mint a padlólap.

Anyag és Technológia

A fugamentes padlók kialakításához széles termékkört alkalmaznak. Ezek a folyékony állagtól a sűrű, kenéssel teríthető fázisig terjednek:


- Mészvakolat (például Mikro cement)
- Glettbeton
- Műgyanta
- Kővakolat, kőporos glett

A zuhanyfelület kialakítására csak olyan alapanyag alkalmas, mellyel a lefolyó irányába szükséges minimum 2% felületi lejtést ki lehet alakítani. Általában nincs konkrét állásfoglalás, vagy érvényes szabvány a fugamentes padlók tervezésére, kialakítására és karbantartására, ezért itt mindig csak a gyártók instrukcióira tudunk hagyatkozni.

Szükséges-e vízszigetelés alkalmazása?

A zuhanyozás miatt a padló gyakori és intenzív vízterhelés kap, ezért jelent a zuhanytér tervezése és kivitelezése nagy kihívást. A padlóbevonat alatti vízszigetelés alkalmazása ezért elengedhetetlen.

HL542Prblue - zuhany-, padlóösszefolyó a fugamentes fürdőszobákhoz




Új termékünk, a HL542Prblue az “easy cut – easy plugin” új generációs padlóösszefolyó sorozatunk új tagja, amely a fugamentes padlózatú felületekhez készült. Az új összefolyó a HL541 padlólefolyó alaptestére épül. A HL542Prblue szakszerűen integrálható a bevonatszigetelésekhez és emellett megbízható és erős kapcsolódási felületet ad a műgyanta, mikorcement, vagy PUR alapú padlóbevonat rendszerek és a lefolyó elemei között. A kerek rozsdamentes lefolyókeret pedig tág határok között (1-7mm) a végleges padlószinthez beállítható.

Műszaki tulajdonságok:

- Biztos kapcsolat a szigeteléshez és a burkolathoz:**


A szigetelés szintjénél levágott lefolyótestbe (easy cut) a csomagban lévő szigetelő készlet könnyedén bedugható (easy plugin), alkalmazásához nem kellene szerszámok. A szigetelő készlet rozsdamentes acél adapter gallérja pedig kiváló felületet biztosít a padlóburkolat tapadásához.

Megjegyzés.: A lefolyó kérhető csak a nemesacél gallérral, szigetelő fólia nélkül is a HL542Prblue.0 cikkszám



- **Primus blue Hibrid “okosszifon”:**

A Primus blue szifon generáció képes a csatornaszagot kizárni akkor is, ha a szifon teljesen kiszáradt. Emellett visszacsapó-szelep funkciót is ellát. A lefolyócsőben kialakuló gáznyomás, illetve a visszaáramló víznyomás ellen is védelmet nyújt 50cm vízoszlop nyomásig (0,05bar).



- **HL Double-Design lefolyólap:**

A prémium lefolyó fedél két esztétikus megjelenést is felkínál:

- A kerek lefolyólap egyik fele a klasszikus szálcsiszolt felületet adja.
- A lefolyólap másik felén létrehozott burkolatfészekbe a padlóburkolat anyaga tölthető. Így modern, egyenletes, design-ba illeszkedő megjelenést biztosít.



HL542Prblue.0 - padlóösszefolyó az ipari padlókhöz



A HL542Prblue.0 típus használatát ajánljuk, ha a burkolat alatt nem készül külön vízszigetelés, mint például ipari padlók, gépészeti helyiségek, műhelyek, konyhák, garázsok és raktárak. A lefolyó felépítése alapvetően ugyanaz, mint a HL542Prblue esetén, csak szigetelő fólia nélkül. A nagyobb terhelhetőség érdekében a lefolyóhoz külön rendelhető robusztus lefolyólap is (HL0542.7E), mely maximálisan 1,5 tonnáig terhelhető (L15).


HL542Prblue zuhany- és padlólefolyó az önterülő/kent burkolatokhoz szigetelőgallérral
HL542Prblue.0 padlólefolyó az önterülő/kent burkolatokhoz szigetelőgallér nélkül

Adatok


Lefolyóteljesítmény	0,4 l/s
Anyag	PP; V4A nemesacél
Kimenet	DN40/50 vízszintes
Építési magasság	63 - 200 mm (230 mm)
Szabvány	EN 1253
Terhelhetőségi osztály	K3 - max. 300 kg
Bűzzár	Primus blue kombinált bűzzár (vizbűzzár - mechanikus bűzzár egyben) mely víz nélkül is tökéletesen bűzzáró, visszaáramlás gátló funkcióval (50cm vízoszlop nyomásig).
További információ	Kivehető bűzzár hajfogó gyűrűvel, dűbelezhető magasságállító talpakkal, védőfedelel.
Beépítés	A HL542Prblue zuhany- és padlólefolyó adaptergyűrűje a bevonatszigeteléssel kompatibilis gallérral is rendelkezik.

Mindkét verzió látható része a csomagban található emelőgyűrűkkel a burkolat vastagságához 1 - 7mm-ig beállítható és Double-Design lefolyólapja pedig kétoldalas (szálra csiszolt nemesacél, másik oldala burkolható).

Mind a „Primus Blue” bemutató filmje, mint a HL542Prblue beépítési filmje megtalálható honlapunkon: www.hl.at



HL542Prblue **HL542Prblue.0**



HL541K




HL-Nr.	Csatlakozás	Lefolyólap	Súly	EAN	db/csom
542Prblue	DN40/50	V4A nemesacél	1313 g	+050154	1
542Prblue.0	DN40/50	V4A nemesacél	1238 g	+052622	1


HL0542.1E, HL0542.7E Lefolyólapok a HL542Prblue(.0) lefolyókhoz

Adatok

Anyag	V4A nemesacél
Méret	Lefolyólap mérete Ø 129 mm
Terhelhetőségi osztály	HL0542.1E: K3 – max. 300 kg HL0542.7E : L15 – max. 1,5 t
Javasolt alkalmazás	HL542Prblue, HL542Prblue.0
További információ	A HL542.1E Double-Design lefolyólap egyik oldala szálra csiszolt, másik oldala a burkolat anyagával kitölthető.



HL0542.1E



HL0542.7E

HL-Nr.	Material	Csatlakozás	Súly	EAN	db/csom
0542.1E	V4A nemesacél	Ø 129 mm	x g	+002245x	1
0542.7E	V4A nemesacél	Ø 129 mm	x g	+001934x	1

HL épített zuhany - HL542Prblue beépítési utmutatója




1. A furatjelölő sablont a becsövezés irányába állítva a furatok helyét bejelöljük.




2. A jelölt furatokat elkészítjük és a lefolyótestet a rögzítő talpakkal, dübelekkkel és csavarokkal a szerelőbetonra rögzítjük.




3. A lefolyótestet becsövezzük, a csőlejtést beállítjuk és a szárnyas anyákkal rögzítjük. A lefolyótestet a kép alapján vízszintezzük.




4. Az aljzatbetonozást a kívánt szintig elvégezzük. Épített zuhany esetében minimum 2% lejtéssel.



5. Az aljzatbeton megkötése után a felesleges nyakrészt egy fűrésszel az aljzat szintjénél levágjuk.




6. A szigetelő gallért a lefolyóba benyomjuk.




7. Az aljzatbetont a bevonatszigeteléssel a gallér alatt, majd a gallér lesimítása után annak felszínét is bevonjuk (szendvics-szerűen). A zuhanytér hajlatainál javasolt hajlateralósító szalagot használni.




8. A védőfóliát eltávolítjuk.




9. A bevonatszigetelés a rozsdamentes acél gallér éléhez záródjon hozzá, ahogyan a képen látszik!



10. 1mm várható burkolatvastagság esetén az acél magasító-gyűrűt „O”-gyűrűvel a kép szerint a szigetelő gallér adaptergyűrűjébe ütközésig benyomjuk. Így pereme a sík felett 1mm-re áll ki.




11. Ha az alkalmazott műgyanta burkolat 1-7mm között lesz, a mellékelt további alátét gyűrűkkel 1mm-es lépésközökkel beállítható a kívánt burkolat magasság a képen látható módon.




12. A megfelelő tartás érdekében ügyeljünk a magasító gyűrű pontos elhelyezésére!


HL épített zuhany - HL542Prblue beépítési útmutatója



13. Tisztítsuk ki a szennyeződések a magasító gyűrűből és helyezzük be a védőfedelelet.




14. Vigyük fel a padló bevonatot annak gyártója által előírt technológiával.



15. Ügyeljünk rá, hogy a padlóbevonat a magasító acélgyűrűt teljesen vegye körbe és szintje annak peremével kerüljön egy síkba



16. Vegyük ki a védőfedelelet és tegyük a lefolyóba a Primus blue hibrid szifonbetétet



17. A kombinált lefolyólap két módon alkalmazható. Acél felülettel, vagy bevonatolható felülettel felfelé

Beépítési film

